







The label



parameter table:

Num	Category	Describe
1	Max Current	Input25A / OutPUT:25/5(满载预算)
2	Cable gauge (AWG)	14-26 AWG
3	PCB Material	FR4
4	Rated voltage according to	DC100V / AC300V
5	Rated current according to	Input25A
6	Operating Junction Temperature	-20 to + 70 ° C
7	Box size w/label	L*W*Hmm /
8	Packing	

Pin assignment



制作	Hero. Xu	日期	2021. 03. 09	名称	电源分线端子台	型号	2in5out-A
审核				版本	Ver:1.0	客户编号	
核准				摄影角度	摄影比例	第 1 张 共 1 张	
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)				1:1		中山市肯博电子科技有限公司	
尺寸	≤	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
				角度公差 ±0.5°		www.kingpow.cn	