


D-SUB15 ——— Terminal

1 ——— 1

2 ——— 2

3 ——— 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ——— 14

15 ——— 15

Shell ——— GND

逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	1A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格18-26 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	铜镀金+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero.Xu	日期	2020.09.03			名称	端子台		型号	DB15-G7		
审核							—	版本	Ver:1.0			
核准												
						投影角度	图版比例	第 1 张 共 1 张				
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)									1:1			
尺寸	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000							
公差	±0.15	±0.15	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0					
								中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn				