



The label



### parameter table:

| Num | Category                       | Describe                       |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Max Current                    | Input25A / OutPUT:25A/12(满载预算) |
| 2   | Cable gauge (AWG)              | 14-26 AWG                      |
| 3   | PCB Material                   | FR4                            |
| 4   | Rated voltage according to     | DC100V / AC300V                |
| 5   | Rated current according to     | Input25A                       |
| 6   | Operating Junction Temperature | -20 to + 70 ° C                |
| 7   | Box size w/label               | L*W*Hmm /                      |
| 8   | Packing                        |                                |

### Pin assignment



|                         |          |      |            |        |         |                                 |            |
|-------------------------|----------|------|------------|--------|---------|---------------------------------|------------|
| 制作                      | Hero. Xu | 日期   | 2020.10.26 | 名称     | 电源分线端子台 | 型号                              | 2in12out-A |
| 审核                      |          |      |            | 版本     | Ver:1.2 | 客户编号                            |            |
| 核准                      |          |      |            | 摄影角度   | 图版比例    | 第 1 张 共 1 张                     |            |
| 未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm) |          |      |            | 角度公差   | ± 0.5 ° | 中山市肯博电子科技有限公司<br>www.kingpow.cn |            |
| 尺寸                      | ≤        | 3-6  | 6-30       | 30-120 | 120-400 | 400-1000                        | 1000-2000  |
| 公差                      | 0.1      | 0.15 | 0.2        | 0.3    | 0.5     | 0.8                             | 1.2        |