



逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
额定电流	1A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
IDC	铜镀金;spacing:2.54mm	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2019. 02. 20			名称	端子台	型号	IDC16P-C
审核							—	版本	Ver:1.0
核准									
未注线性公差GB1804-m(单位mm)						投影角度	图版比例	第 1 张 共 1 张	
尺寸	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差 ± 0.5 °	
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	
							1:1	中山市肯博电子科技有限公司	