



D-SUB26 ——— Terminal

1	1
2	2
3	3
⋮	
24	24
25	25
26	26

项目	参数	备注
板载额定电流	0.5A	
端子接线规格	采用间距为3.81mm端子，接线规格16-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.0mm宽	
D-SUB材质	铜镀金+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2018.10.24				名称	端子板		型号	DB26-G2-01	
审核												
核准												
未标注公差按GB1804-m级 (单位:mm)							投影角度		图纸比例		第 1 张 共 1 张	
尺寸	公差	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差		± 0.5 °	
	±	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0			1:1	
									中山市肯博电子科技有限公司			