


D-SUB15 ——— Terminal

1 ——— 1

2 ——— 2

3 ——— 3

ooo

14 ——— 14

15 ——— 15

Shell ——— GND

逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	1A	
端子接线规格	铜, 间距为5.0mm双层端子, 接线规格16-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀, 刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	铜镀金+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10°C to 70°C	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2018.11.28				名称	端子台		型号	DB15-M7	
审核								—		版本	Ver:1.0	
核准												
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)							投影角度	图样比例		第 1 张 共 1 张		
尺寸	≤3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差	± 0.5°		
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0		1:1		中山市育博电子科技有限公司