


Miniature Cylindrical MIL-C-26482, Series 2

MS3474

jam nut receptacle

Receptacle Shell, Jam Nut Mount,
Bayonet Coupling

Military No. MS3474
Amphenol/Matrix No. MB14



To complete order number see how to order, page 14.

Shell Size	A Max.	B ±.005	C Dia. ±.003	D Dia. Max.	E	F	H Accessory Thread Class 2A	J Mounting Thread Class 2A	K Max.
8	.954	.525	.471	.305	.707/.658	.113/.086	.5000-20 UNF	.5625-24 UNEF	.767
10	1.078	.650	.588	.405	.707/.658	.113/.086	.6250-24 UNF	.6875-24 UNEF	.892
12	1.266	.813	.748	.531	.707/.658	.113/.086	.7500-20 UNEF	.8750-20 UNEF	1.079
14	1.391	.937	.873	.665	.707/.658	.113/.086	.8750-20 UNEF	1.0000-20 UNEF	1.205
16	1.516	1.061	.998	.790	.707/.658	.113/.086	1.0000-20 UNEF	1.1250-18 UNEF	1.329
18	1.641	1.186	1.123	.869	.707/.658	.113/.086	1.0625-18 UNEF	1.2500-18 UNEF	1.455
20	1.828	1.311	1.248	.994	.772/.721	.148/.096	1.1875-18 UNEF	1.3750-18 UNEF	1.579
22	1.954	1.436	1.373	1.119	.772/.721	.148/.096	1.3125-18 UNEF	1.5000-18 UNEF	1.705
24	2.078	1.561	1.498	1.244	.772/.721	.148/.096	1.4375-18 UNEF	1.6250-18 UNEF	1.829

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS3474L10-6P](#) [MS3474L10-6S](#) [MS3474L12-10P](#) [MS3474L12-10S](#) [MS3474L12-3P](#) [MS3474L12-3S](#) [MS3474L12-8S](#) [MS3474L14-12P](#) [MS3474L14-12S](#) [MS3474L14-15P](#) [MS3474L14-15PW](#) [MS3474L14-15S](#) [MS3474L14-18P](#) [MS3474L14-18S](#) [MS3474L14-19P](#) [MS3474L14-19S](#) [MS3474L14-19SW](#) [MS3474L14-4P](#) [MS3474L14-4S](#) [MS3474L14-5P](#) [MS3474L16-23S](#) [MS3474L16-26P](#) [MS3474L16-26S](#) [MS3474L16-8P](#) [MS3474L18-32P](#) [MS3474L18-32S](#) [MS3474L18-8P](#) [MS3474L20-16S](#) [MS3474L20-41P](#) [MS3474L22-21P](#) [MS3474L22-21SX](#) [MS3474L22-41P](#) [MS3474L22-41S](#) [MS3474L22-55P](#) [MS3474L22-55PY](#) [MS3474L22-55S](#) [MS3474L22-55SY](#) [MS3474L24-31S](#) [MS3474L24-61P](#) [MS3474L24-61S](#) [MS3474L8-33P](#) [MS3474L8-98S](#) [MS3474W10-6P](#) [MS3474W10-6S](#) [MS3474W10-6SW](#) [MS3474W12-10P](#) [MS3474W12-10S](#) [MS3474W12-10SW](#) [MS3474W12-3P](#) [MS3474W12-3S](#) [MS3474W12-8P](#) [MS3474W12-8S](#) [MS3474W14-12P](#) [MS3474W14-12S](#) [MS3474W14-15P](#) [MS3474W14-15S](#) [MS3474W14-18P](#) [MS3474W14-18S](#) [MS3474W14-19P](#) [MS3474W14-19PW](#) [MS3474W14-19S](#) [MS3474W14-19SW](#) [MS3474W14-19SX](#) [MS3474W14-19SY](#) [MS3474W14-4SW](#) [MS3474W14-5P](#) [MS3474W14-5S](#) [MS3474W16-26P](#) [MS3474W16-26S](#) [MS3474W16-8P](#) [MS3474W18-32P](#) [MS3474W20-41P](#) [MS3474W20-41S](#) [MS3474W20-41SX](#) [MS3474W22-21P](#) [MS3474W22-41P](#) [MS3474W22-41S](#) [MS3474W22-55P](#) [MS3474W22-55S](#) [MS3474W24-61P](#) [MS3474W24-61S](#) [MS3474W24-61SX](#) [MS3474W8-33S](#) [MS3474W12-8SW](#) [MS3474L20-41PW](#) [MS3474L24-61PX](#) [MS3474W24-61PX](#) [MS3474W14-4S](#) [MS3474W14-4P](#) [MS3474L14-12SW](#) [MS3474L8-98P](#) [MS3474L24-31P](#) [MS3474L14-19PW](#) [MS3474W22-21S](#) [MS3474W22-55SX](#) [MS3474A14-19P](#) [MS3474W12-10PZ](#) [MS3474W14-12SX](#) [MS3474W14-19PY](#) [MS3474W12-3PY](#)