







parameter table:

| Num | Category                   | Describe                       |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 1   | Max Current                | Input25A / OutPUT:25A/16(满载预算) |
| 2   | Cable gauge (AWG)          | 14-26 AWG                      |
| 3   | PCB Material               | FR4                            |
| 4   | Rated voltage according to | UL:No                          |
| 5   | Rated current according to | UL:No                          |
| 6   | Box size w/label           | L*W*Hmm /                      |
| 7   | Packing                    |                                |
| 8   |                            |                                |

Pin assignment



|                       |          |      |              |               |         |                |            |
|-----------------------|----------|------|--------------|---------------|---------|----------------|------------|
| 制作                    | Hero. Xu | 日期   | 2021. 03. 04 | 名称            | 电源分线端子台 | 型号             | 2in16out-A |
| 审核                    |          |      |              | 版本            | Ver:1.0 | 客户编号           |            |
| 核准                    |          |      |              | 摄影角度          | 图版比例    | 第 1 张 共 1 张    |            |
| 未注线性公差GB1804-m(单位:mm) |          |      |              | 角度公差 ±0.5°    |         | 1:1            |            |
| 尺寸                    | ≤3       | 3-6  | 6-30         | 30-120        | 120-400 | 400-1000       | 1000-2000  |
| 公差                    | 0.1      | 0.15 | 0.2          | 0.3           | 0.5     | 0.8            | 1.2        |
|                       |          |      |              |               |         |                | 2.0        |
|                       |          |      |              | 中山市肯博电子科技有限公司 |         | www.kingpow.cn |            |