







parameter table:

Num	Category	Describe
1	Max Current	Input25A / OutPUT:25/10
2	Cable gauge (AWG)	14-26 AWG
3	PCB Material	FR4
4	Rated voltage according to	UL:No
5	Rated current according to	UL:No
6	Box size w/label	L116*W95*H54mm / 70*60mm and 20*10mm
7	Packing	
8		

Pin assignment



制作	Hero. Xu	日期	2019. 06. 11			名称	电源分线端子台		型号	2in10out-A	
审核						版本	Ver:1.0		客户编号		
核准											
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)						投影角度	图例比例		第 1 张 共 1 张		
尺寸	s3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差	± 0.5 °	
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0			
								1:1		中山市肯博电子科技有限公司 www.kingspow.cn	