

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept Qty

DC 1

ED 1

IE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

晨翔2.54mm牛角，30PIN，弯插，大耳朵，黑胶，四方针镀金，针长15.5/20.5mm

晨翔料号：DS1011-30RBSiB7-B

REV. A DESCRIPTION NEW RELEASE DRAWN JLZ 06/29/24' CHECKED APPROVED

备注：

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：20毫欧最大

1.2 耐压：600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小

1.4 额定电流：3安

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-40~+105° C

3. 材料：

3.1 端子：H62黄铜，镍底镀金

3.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃

57.50±0.5

35.56±0.25

2.54±0.1

0.64

8.4

4.30

7.9

13

17

(28)

2.54

35.56

2.54

0.102

PCB孔位尺寸参考
公差：±0.05

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

2.54mm SHROUDED HEADER
R/A TYPE

UNITS mm

SHEET SIZE A4

SERIES DS1011 SERIES

晨翔电子有限公司
CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

DRAWING TYPE CUSTOMER

SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. C-DS1011-XXXXX-A

1 2 3 4 5 6 7 8