






SECTION A-A



材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍


电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃, 5秒

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 接线端子 带螺丝 直针	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	XD2EDGVM-5.08-NP-X	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						