



D-SUB9	Terminal
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	0.8A	
端子接线规格	采用间距为5.0mm端子，接线规格14-26 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	冲针+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two sinals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2021-04-26				名称	Terminal board 端子板		型号	DB9-G2-01 螺母式	
审核												
核准								—		其它	带绝缘垫	
							投影角度		图纸比例		第 1 张 共 1 张	
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)												
尺寸	≤1	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差	±0.5°		
公差	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	2.0		1:1		中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn