





项目	参数	备注
板载额定单路电流	8A/4路	
输出端子接线规格	铜+铁、间距为5.0mm端子，接线规格18-26AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
输入端子接线规格	铜、间距为3.81mm插拔端子，接线规格20-26 AWG	
PCB材质	FR4	
Voltage	36V maximum between any two signals	
temperature	-10°C to 70°C	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2024. 10. 10				名称	采集卡端子台		型号	KP-4L-Gather-C						
审核							版本	Ver:1.0	客户编号								
核准																	
							摄影角度		图纸比例		第 1 张 共 1 张						
未注线性公差GB1804-m度 (单位:mm)									1:1		中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn						
尺寸	公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5							0.8	1.2	2.0	角度公差	±0.5°
		3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000							1000-2000	2000-4000			