



清单:

项目	数量
Din rial clip	2 PCS
SCREWS.	4 PCS
Din rial clip 2PCS With 4pcs SCREWS.	

parameter table:

项目	参数	备注
材料-Din rial clip	尼龙PA66, Green (colour)	
temperature	-10℃ to 75℃	
Screw Terminal Size	pa3*10mm, black (colour)	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	修改日期	2018-10-12			名称	Din rial clip		型号	KPRH-175	
审核						版本	Ver:1.0				
核准											
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)						摄影角度	图纸比例	第 1 张 共 1 张			
尺寸公差	≤3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差 ±0.5°		
	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0			
							1:1	中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn			