







parameter table:

项目	参数	备注
额定电流	1.0A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-26 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	铜镀金+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-20℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	



逻辑关系图

制作	Hero. Xu	日期	2024. 10. 09	名称	端子台	型号	DB37-MG6 (公+母)						
审核				版本	Ver:1.0								
核准													
未注线性公差GB1804-m级 (单位mm)				摄影角度	图纸比例	第 1 张 共 1 张							
尺寸	≤	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差	± 0.5 °		1:1	中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0					