



通用原理



parameter table:

项目	参数	备注
板载额定单路电流	8A/16路	
输出端子接线规格	铜+铁、间距为5.0mm端子，接线规格18-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
输入端子接线规格	铜、间距为3.81mm插拔端子，接线规格20-26 AWG	
PCB材质	FR4	
Voltage	36V maximum between any two signals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2024. 10. 10	名称	采集卡端子台	型号	KP-16L-Gather-C
审核				版本	Ver:1.0	客户编号	
核准				摄影角度	图纸比例	第 1 张 共 1 张	
未注线性公差GB1804-m级（单位mm）				角度公差	± 0.5 °	中山市肯博电子科技有限公司	
尺寸	≤	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
							2.0
						www.kingpow.cn	