




Female



逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	0.5A	
端子接线规格	采用间距为5.0mm端子，接线规格16-26 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	常规PIN针+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two sinals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

发货清单:

名称	数量
端子板	1 PCS

制作	Hero. Xu	日期	2024. 10. 10	名称	端子板	型号	DR15-M2-01 (VGA接口)						
审核				版本	Ver:1.0								
核准													
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)				摄影角度	图纸比例	第 1 张 共 1 张							
尺寸	≤	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	角度公差	± 0.5 °		1:1	中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0					