



D-SUB9	Terminal
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	0.8A	
端子接线规格	采用间距为5.0mm端子，接线规格14-26 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	冲针+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two sinals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu		日期	2024-10-09					名称	Terminal board 端子板		型号	DB9-M2-01 螺母式	
审核									版本	Ver:1.1		其它	带绝缘垫	
批准									投影角度		图纸比例		第 1 张 共 1 张	
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)											1:1		中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn	
尺寸	公差	≤1	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000						
		0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0						