





电路图



项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	180±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.5+0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C~+85°C



安装尺寸

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色
E	盖板	1	C5191R	整体镀银	
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

MANUFACTURE DWG

 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

拨动开关系列

PAR SS-203-AGS7P-250

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.30

X':±5°

X.X:±0.20

X.X':±3°

X.XX:±0.10

X.XX':±2°

CUSTOMER COPY