



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40°C ~ +105°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	HC-PHB-2x2ALT	2.00	9.00	3.00	4.90
3	HC-PHB-2x3ALT	4.00	11.00	3.00	6.90
4	HC-PHB-2x4ALT	6.00	13.00	3.00	8.90
5	HC-PHB-2x5ALT	8.00	15.00	5.00	10.90
6	HC-PHB-2x6ALT	10.00	17.00	7.00	12.90
7	HC-PHB-2x7ALT	12.00	19.00	9.00	14.90
8	HC-PHB-2x8ALT	14.00	21.00	11.00	16.90
9	HC-PHB-2x9ALT	16.00	23.00	13.00	18.90
10	HC-PHB-2x10ALT	18.00	25.00	15.00	20.90
11	HC-PHB-2x11ALT	20.00	27.00	17.00	22.90
12	HC-PHB-2x12ALT	22.00	29.00	19.00	24.90
13	HC-PHB-2x13ALT	24.00	31.00	21.00	26.90
14	HC-PHB-2x14ALT	26.00	33.00	23.00	28.90
15	HC-PHB-2x15ALT	28.00	35.00	25.00	30.90
16	HC-PHB-2x16ALT	30.00	37.00	27.00	32.90
17	HC-PHB-2x17ALT	32.00	39.00	29.00	34.90
18	HC-PHB-2x18ALT	34.00	41.00	31.00	36.90
19	HC-PHB-2x19ALT	36.00	43.00	33.00	38.90
20	HC-PHB-2x20ALT	38.00	45.00	35.00	40.90

Ordering Information

HC-PHB - N*** - *

Pin	Type	Colour
	Y=无插脚	黑(无插脚)
	ALT=无插脚	银(无插脚)
	ALT=插脚(无焊片)	银(插脚)
	AW=插脚	银(插脚)
		黄(插脚)
		绿(插脚)
		黑(插脚)

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件



1	初版发行	日期
No.	变更内容 MODIFY CONTENT	MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	02
DIM TOL	审核 CHECK	
X.X ±0.30	批准 APPROVAL	
X.XX ±0.20	比例 SCALE	
X.XXX ±0.10	投影 Projection	
Angle ±3.0°		

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
产品名称 TITLE	PHB(2.00) 双排 立贴 带焊脚	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PHB-2xNALT	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1