



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
  - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
  - 3、Temperatuer Range: -40°C ~ +105°C
  - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
  - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
  - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
  - 7、Material: Wafer LCP UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	HC-PHB-2x2AWT	2.00	4.90	3.00	9.00
3	HC-PHB-2x3AWT	4.00	6.90	3.00	11.00
4	HC-PHB-2x4AWT	6.00	8.90	3.00	13.00
5	HC-PHB-2x5AWT	8.00	10.90	5.00	15.00
6	HC-PHB-2x6AWT	10.00	12.90	7.00	17.00
7	HC-PHB-2x7AWT	12.00	14.90	9.00	19.00
8	HC-PHB-2x8AWT	14.00	16.90	11.00	21.00
9	HC-PHB-2x9AWT	16.00	18.90	13.00	23.00
10	HC-PHB-2x10AWT	18.00	20.90	15.00	25.00
11	HC-PHB-2x11AWT	20.00	22.90	17.00	27.00
12	HC-PHB-2x12AWT	22.00	24.90	19.00	29.00
13	HC-PHB-2x13AWT	24.00	26.90	21.00	31.00
14	HC-PHB-2x14AWT	26.00	28.90	23.00	33.00
15	HC-PHB-2x15AWT	28.00	30.90	25.00	35.00
16	HC-PHB-2x16AWT	30.00	32.90	27.00	37.00
17	HC-PHB-2x17AWT	32.00	34.90	29.00	39.00
18	HC-PHB-2x18AWT	34.00	36.90	31.00	41.00
19	HC-PHB-2x19AWT	36.00	38.90	33.00	43.00
20	HC-PHB-2x20AWT	38.00	40.90	35.00	45.00

**Ordering Information**

HC-PHB - N\*\*\* - \*

Pin      Type  
 默认本色  
 AL=铝基  
 AP=铜基

Colour  
 默认本色  
 R=红色  
 B=蓝色  
 G=绿色  
 Y=黄色  
 P=紫色  
 O=棕色  
 W=白色  
 S=银色



3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

初版发行	变更内容	日期	制图	02
MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	日期	审核	
			比例	
			投影	

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
产品名称	PHB(2.00)双排 卧贴	版本	A
产品料号	HC-PHB-2xNAWT	单位	mm
材料		页次	1/1