



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃ ~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-PHB-2x2Y	2.00	7.00	4.70
3	HC-PHB-2x3Y	4.00	9.00	6.70
4	HC-PHB-2x4Y	6.00	11.00	8.70
5	HC-PHB-2x5Y	8.00	13.00	10.70
6	HC-PHB-2x6Y	10.00	15.00	12.70
7	HC-PHB-2x7Y	12.00	17.00	14.70
8	HC-PHB-2x8Y	14.00	19.00	16.70
9	HC-PHB-2x9Y	16.00	21.00	18.70
10	HC-PHB-2x10Y	18.00	23.00	20.70
11	HC-PHB-2x11Y	20.00	25.00	22.70
12	HC-PHB-2x12Y	22.00	27.00	24.70
13	HC-PHB-2x13Y	24.00	29.00	26.70
14	HC-PHB-2x14Y	26.00	31.00	28.70
15	HC-PHB-2x15Y	28.00	33.00	30.70
16	HC-PHB-2x16Y	30.00	35.00	32.70
17	HC-PHB-2x17Y	32.00	37.00	34.70
18	HC-PHB-2x18Y	34.00	39.00	36.70
19	HC-PHB-2x19Y	36.00	41.00	38.70
20	HC-PHB-2x20Y	38.00	43.00	40.70

Ordering Information

HC-PHB - N*** - *

- Pin: 1, 2, 3, 4
- Type: Y=双排, H=单排, M=异形
- Colour: 默认=本色, 0=黑色, 1=蓝色, 2=绿色, 3=黄色, 4=白色, 5=棕色, 6=红色, 7=紫色, 8=灰色, 9=银色



初版发行	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE	制图	05
1	变更内容	日期	DIM TOL	审核	
2	变更内容	日期	X.X ±0.30	批准	
3	变更内容	日期	X.XX ±0.20	比例	
4	变更内容	日期	X.XXX ±0.10	投影	
5	变更内容	日期	Angle ±3.0°	Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
产品名称	PHB (2.0) 双排 孔座	版本	A
产品料号	HC-PHB-2xNY	单位	mm
材料		页次	1/1