



- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-PHB-2x2AW	2.00	6.00	4.90
3	HC-PHB-2x3AW	4.00	8.00	6.90
4	HC-PHB-2x4AW	6.00	10.00	8.90
5	HC-PHB-2x5AW	8.00	12.00	10.90
6	HC-PHB-2x6AW	10.00	14.00	12.90
7	HC-PHB-2x7AW	12.00	16.00	14.90
8	HC-PHB-2x8AW	14.00	18.00	16.90
9	HC-PHB-2x9AW	16.00	20.00	18.90
10	HC-PHB-2x10AW	18.00	22.00	20.90
11	HC-PHB-2x11AW	20.00	24.00	22.90
12	HC-PHB-2x12AW	22.00	26.00	24.90
13	HC-PHB-2x13AW	24.00	28.00	26.90
14	HC-PHB-2x14AW	26.00	30.00	28.90
15	HC-PHB-2x15AW	28.00	32.00	30.90
16	HC-PHB-2x16AW	30.00	34.00	32.90
17	HC-PHB-2x17AW	32.00	36.00	34.90
18	HC-PHB-2x18AW	34.00	38.00	36.90
19	HC-PHB-2x19AW	36.00	40.00	38.90
20	HC-PHB-2x20AW	38.00	42.00	40.90

Ordering Information

HC-PHB - N*** - *

Pin Type Colour
 1=本色 1=本色
 2=镀锡 2=镀锡
 3=镀银 3=镀银
 4=镀金 4=镀金
 5=镀镍 5=镀镍
 6=镀铜 6=镀铜
 7=镀锡 7=镀锡
 8=镀锡 8=镀锡



初版发行	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE	制图	05
初版发行	变更内容	日期	DIM TOL	DRAWING	
变更内容	变更内容	日期	X.X ±0.30	审核	
变更内容	变更内容	日期	X.XX ±0.20	CHECK	
变更内容	变更内容	日期	X.XXX ±0.10	批准	
变更内容	变更内容	日期	Angle ±3.0°	APPROVAL	
变更内容	变更内容	日期		比例	
变更内容	变更内容	日期		SCALE	
变更内容	变更内容	日期		投影	
变更内容	变更内容	日期		Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称	PHB (2.0) 双排	版本	A
TITLE	定位弯针	REV.	
产品料号	HC-PHB-2xNAW-05	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	