

此處提供的信息完全由晨翔電子有限公司並且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知識產權及權利（包括但不限於商標、專利、版權、商業秘密和技術知識）均由晨翔電子有限公司擁有。未經晨翔事先書面同意，嚴禁未經授權的使用或修改。此處提供的所有知識產權以供參考，並不構成以任何格式或方式使用其權利。晨翔可以自行決定強制執行其知識產權，不隨行或延遲行使其這些權利並不構成對這些權利的放棄。

备注:

1. 电性说明:
 - 1.1 接触阻抗: 30毫欧最大
 - 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.4 额定电流: 3安
2. 环境特性:
 - 2.1 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
3. 材料:
 - 3.1 胶芯: 尼龙, 象牙白

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Wafer 2510 Type, 6Pin 母头胶芯, 象牙白	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1070 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.	C-DS1070-XXXXX-A							