


1		2		3		4		5		6		7		8																
A	Dept	晨翔2.54mm Wafer 2510 Type,7pin 公头, 直插, 象牙白, 全锡							REV.	DESCRIPTION		DRAWN		CHECKED		APPROVED														
	Qty								A	NEW RELEASE		WPY 11/08/24'																		
	DC	1																												
	ED	1																												
	IE	1																												
B	ISO	1																												
	PD	1																												
	R&D	1																												
	SD	1																												
	QA	1																												
C	QC	1																												
	QE	1																												
	晨翔电子有限公司 晨翔料号: DS1070-7MVV6  PCB板孔尺寸参考 公差: ±0.05 备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 30毫欧最大 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 1.4 额定电流: 3安 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -25~+85° C 3. 材料: 3.1 端子: 磷铜, 镀锡 3.2 胶芯: 尼龙, 象牙白, 阻燃 4. 产品符合欧盟RoHS环保要求																													