

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept

Qty

晨翔3.96mm Wafer, 12Pin母胶芯, 透明色

DC

1

ED

1

IE

1

晨翔料号: I-DS1072-SCT012

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

WPY 11/04/24'

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 额定电流: 7安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 透明色, 阻燃

16

2.7

7.5

6.3

48.32

43.56

3.96

晨翔电子有限公司

CONNFY CONNFY ELECTRONIC CO. LTD

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

UNITS

SHEET SIZE

TITLE

3.96mm Wafer, 12Pin母胶芯, 透明色

X. ±0.60

.X ±0.38

.XX ±0.25

X. ±5°

.X ±3°

.XX ±2°

mm

A4

SERIES DS1072 SERIES

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1072-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFY CONNFY ELECTRONIC CO. LTD

1 2 3 4 5 6 7 8

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。 未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。 此图提供的知识产权仅供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。