

12345678

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.54mm排针 1*16Pin, 直插, 镀金, 黑胶, 胶高2.5mm, 针长11.6mm

晨翔料号: DS1021-1x16SF11-B

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 06/20/24'

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐压: 600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金

3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

4. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒

5. 产品符合RoHS环保要求

40.64±0.5

2.50

38.10±0.25

2.54±0.1

0.64±0.05

6.10±0.2

3.00±0.2

38.10

2.54

Ø1.02

PCB孔位布局参考

公差: ±0.05

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

SERIES

DS1021 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1021-XXXXX-A

12345678