

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

Dept Qty

DC 1

ED 1

IE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

晨翔2.54mm排针，2*2PIN，直插，镀金，黑胶，胶高2.5mm，针长11.6mm

晨翔料号：DS1021-2x2SF11-B

REV.

A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

JLZ 06/22/24'

CHECKED

APPROVED

备注：

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：20毫欧最大

1.2 耐压：600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小

1.4 额定电流：3安

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-40~+105° C

3. 材料：

3.1 端子：H62黄铜，镍底镀金

3.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃

4. 焊接条件：波峰焊250℃，时间3至5秒

5. 产品符合RoHS环保要求

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利（包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密等）归晨翔电子有限公司所有。未经晨翔或其附属公司同意，严禁未经授权的使用或修改。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权；不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

5.08±0.5

5.00

2.54

6.10±0.2

2.54

3.00±0.2

2.54±0.1

0.64±0.05

2.54

2.54

φ1.02

PCB孔位尺寸参考
公差：±0.05

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

DRAWING TYPE		CUSTOMER	
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1021-XXXX-A		

PROJECTION	TITLE
UNITS	PIN HEADER PITCH 2.54mm V/T TYPE
SHEET SIZE	A4
SERIES	DS1021 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFY CONNFY ELECTRONIC CO. LTD