

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept

Qty

DC

1

ED

1

IE

1

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

晨翔2.54mm排针， 2*30Pin, 直插， 镀金， 黑胶， 胶高2.5mm, 针长11.6mm

晨翔料号： DS1021-2x30SF11-B

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 06/22/24'

备注：

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：20毫欧最大

1.2 耐压：600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小

1.4 额定电流：3安

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-40~+105° C

3. 材料：

3.1 端子：H62黄铜， 镍底镀金

3.2 胶芯：PBT， 黑色， 阻燃

4. 焊接条件：波峰焊250℃， 时间3至5秒

5. 产品符合RoHS环保要求

76.20±0.5

5.00

0.64±0.05

2.54

2.50

2.54±0.10

73.66±0.25

3.00±0.20

6.10±0.20

73.66

2.54

2.54

ø1.02

PCB板孔参考尺寸
公差：±0.05

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

X. ±0.60

X. ±5°

UNITS

mm

.X ±0.38

.X ±3°

SHEET SIZE

A4

.XX ±0.25

.XX ±2°

SERIES

DS1021 SERIES

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1021-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

1 2 3 4 5 6 7 8