








SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-VO

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-ZHD-2x2PLT-X-05	1.50	6.70	5.10
3	XD-ZHD-2x3PLT-X-05	3.00	8.20	6.60
4	XD-ZHD-2x4PLT-X-05	4.50	9.70	8.10
5	XD-ZHD-2x5PLT-X-05	6.00	11.20	9.60
6	XD-ZHD-2x6PLT-X-05	7.50	12.70	11.10
7	XD-ZHD-2x7PLT-X-05	9.00	14.20	12.60
8	XD-ZHD-2x8PLT-X-05	10.50	15.70	14.10
9	XD-ZHD-2x9PLT-X-05	12.00	17.20	15.60
10	XD-ZHD-2x10PLT-X-05	13.50	18.70	17.10
11	XD-ZHD-2x11PLT-X-05	15.00	20.20	18.60
12	XD-ZHD-2x12PLT-X-05	16.50	21.70	20.10
13	XD-ZHD-2x13PLT-X-05	18.00	23.20	21.60
14	XD-ZHD-2x14PLT-X-05	19.50	24.70	23.10
15	XD-ZHD-2x15PLT-X-05	21.00	26.20	24.60
16	XD-ZHD-2x16PLT-X-05	22.50	27.70	26.10
17	XD-ZHD-2x17PLT-X-05	24.00	29.20	27.60
18	XD-ZHD-2x18PLT-X-05	25.50	30.70	29.10
19	XD-ZHD-2x19PLT-X-05	27.00	32.20	30.60
20	XD-ZHD-2x20PLT-X-05	28.50	33.70	32.10

Ordering Information

XD - ZHD - 2xN *** - * - 05

Pin Type Colour
N=1-20
***=Type
*=Colour
A=0.5mm
P=0.2mm
PWT=0.1mm
V=0.5mm

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

1	初版发行	日期
序号	变更内容	日期
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制 图	05
DIM TOL	审 核	
X.X ±0.30	CHECK	
X.XX ±0.20	批 准	
X.XXX ±0.10	APPROVAL	
Angle ±3.0°	比 例	
	SCALE	
	投 影	
	Projection	

05

XD 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
产品名称 TITLE	ZHD (1.50)双排 立贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	XD-ZHD-2xNPLT-X-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1