

产品参数表

规格



Easy TeSys Control 瞬时辅助触点模块 - 2NO

LANN20N

主要信息

产品系列	Easy TeSys
产品系列	Easy TeSys Control
产品类型	辅助触点模块
产品应用	信号
产品短名	LANN
颜色	灰色 (RAL 7011)

补充信息

适用范围	Easypact EasyPact D3N LC1N
安装位置	正面
辅助触点操作	瞬动
回路触点类型	2 NO
额定绝缘电压 [Ui]	690 V控制回路 符合 IEC 60947-5-1
额定工作电压 [Ue]	<= 690 V
约定发热电流 [Ith]	8 A (当运行温度 <=60 °C)
额定接通能力 [Irms]	140 A AC 符合 IEC 60947-5-1
额定短时耐受电流 [Icw]	100 A 可持续1 s 120 A 可持续500 ms 140 A 可持续100 ms
保护类型	GG 熔断器 10 A
机械寿命	10 Mcycles
最小开关电流 [Imin]	5 mA
minimum switching voltage	17 V
不重迭时间	1.5 ms 得电 NC和NO触点之间无重迭 1.5 ms 失电 NC和NO触点之间无重迭
绝缘电阻	> 10 MΩ
接线能力	控制回路: 螺栓紧固 1 1 mm² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆类型: 硬或软 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1 mm² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆类型: 硬或软 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 2.5 mm² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆类型: 硬或软 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 2.5 mm² 接线片外径Ø: 6 mm 电缆类型: 硬或软 不带接线端子
净重	0.03 kg

环境

环境特征	标准环境
------	------

免责声明：本文档不作为验收不用于确定使用产品的适用性或可靠性

符合标准	IEC 60947-5-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068
运行温度	-5...55 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无降容

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.649 cm
Package 1 Width	3.878 cm
Package 1 Length	4.334 cm
Package 1 Weight	20.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5.9 cm
Package 2 Width	12.8 cm
Package 2 Length	13.8 cm
Package 2 Weight	331.0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	3.85 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

健康安全绩效

✓ Rohs例外信息 是	
Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合例外情况
中国Rohs法规	中国 ROHS 声明 产品超出中国RoHS范围。物质声明，仅供参考
环境披露	产品环境文件
Weee	产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
循环配置文件	无需具体的回收操作