


DC 1
ED 1
IE 1
ISO 1
PD 1
R&D 1
SD 1
QA 1
QC 1
QE 1

晨翔4.2mm ATX TYPE, 2*4PIN, 弯插有耳朵, 透明色, 全锡

晨翔料号: DS1073-01-2x4MR1T6

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'		



PCB板孔尺寸参考
公差: ±0.05

- 备注:
- 电性说明:
 - 耐压: 1000伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 接触电阻: 最大30毫欧
 - 额定电流: 9安
 - 额定电压: 600V交流/直流
 - 环境特性:
 - 工作温度: -25~+85° C
 - 材料:
 - 胶芯: 尼龙, 透明色, 阻燃
 - 端子: 铜合金, 镀锡
 - 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	4.2mm ATX TYPE, 2*4PIN, 弯插有耳朵, 透明色, 全锡		
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm				
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1073-01 SERIES		
.XX	±0.25	.XX	±2°						
DRAWING TYPE		CUSTOMER		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD					
SCALE		1:1	SHEET						1 OF 1
DRAWING NO.		C-DS1073-01-XXXXX-F							

 晨翔电子有限公司
CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD