

A	Dept					5	6	7	8	A
	Qty	晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 12pin公头, 弯插, 白色, 全锡				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	
	DC	1					A	NEW RELEASE	WPY 11/04/24'	
	ED	1								
	IE	1	晨翔料号: DS1073-12MRW6							
	ISO	1								
B	PD	1								B
	R&D	1								
	SD	1								
	QA	1								
C	QC	1								C
	QE	1								
D										D
E										E
F										F
G										G
H										H

晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 12pin公头, 弯插, 白色, 全锡

晨翔料号: DS1073-12MRW6

备注:

- 电性说明:
 - 耐压: 1000伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 接触电阻: 最大30毫欧
 - 额定电流: 7安
- 环境特性:
 - 工作温度: -25~+85° C
- 材料:
 - 胶芯: PA66, 白色, 阻燃
 - 端子: 磷铜, 镀锡
- 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	3.96mm Wafer, VH TYPE, 12pin公头, 弯插, 白色, 全锡
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm		
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1073 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD			
DRAWING TYPE		CUSTOMER					
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1				
DRAWING NO.		C-DS1073-XXXXX-A					