

1 2 3 4 5 6 7 8

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 11/04/24'		

晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 12pin公头, 直插, 白色, 全锡

晨翔料号: DS1073-12MVW6

DC 1
ED 1
F 1
ISO 1
PD 1
R&D 1
SD 1
QA 1
QC 1
QE 1

1. 电性说明:
1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟
1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
1.3 接触电阻: 最大30毫欧
1.4 额定电流: 7安

2. 环境特性:
2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:
3.1 胶芯: PA66, 白色, 阻燃
3.2 端子: 磷铜, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

晨翔电子有限公司

CONNFY CONNFY ELECTRONIC CO. LTD

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	±0.60	X.	±5°		3.96mm Wafer, VH TYPE, 12pin公头, 直插, 白色, 全锡
.X	±0.38	.X	±3°	UNITS	mm
.XX	±0.25	.XX	±2°	SHEET SIZE	A4

DRAWING TYPE	CUSTOMER	SHEET	1 OF 1
SCALE	1:1		
DRAWING NO.	C-DS1073-XXXXX-A		

晨翔电子有限公司

CONNFY CONNFY ELECTRONIC CO. LTD

3.96mm Wafer, VH TYPE, 12pin公头, 直插, 白色, 全锡

DS1073 SERIES