

1 2 3 4 5 6 7 8

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 11/04/24'		

晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 11pin公头, 弯插, 白色, 全锡

晨翔料号: DS1073-11MRW6

Dept Qty

DC	1
ED	1
FE	1
ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1

1. 电性说明:

1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 7安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 白色, 阻燃

3.2 端子: 磷铜, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

备注:

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	±0.60	X.	±5°		3.96mm Wafer, VH TYPE, 11pin公头, 弯插, 白色, 全锡
.X	±0.38	.X	±3°	UNITS	mm
.XX	±0.25	.XX	±2°	SHEET SIZE	A4

DRAWING TYPE	CUSTOMER	SHEET	1 OF 1
SCALE	1:1		
DRAWING NO.	C-DS1073-XXXXX-A		

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

1 2 3 4 5 6 7 8