

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept
Qty

晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 5pin公头, 直插, 白色, 全锡

晨翔料号: DS1073-5MVW6

REV. DESCRIPTION DRAWN CHECKED APPROVED

A NEW RELEASE WPY 11/04/24'

DC 1

ED 1

FE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

1. 电性说明:

1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 7安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 白色, 阻燃

3.2 端子: 磷铜, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

3.96

15.84

19.8

4.5

SQ1.14

9.3

7.7

3

3.6

14

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

3.96mm Wafer, VH TYPE, 5pin公头, 直插, 白色, 全锡

UNITS mm

SHEET SIZE A4

SERIES DS1072 SERIES

DRAWING TYPE CUSTOMER

SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. C-DS1072-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

1 2 3 4 5 6 7 8