





SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-40℃ to+105℃
- Contact resistance:20m Ω max

HOUSING

- Part No.:CS-1149-08DV2R(0086)
- Poles:8
- Material:Nylon 66, UL94V-2, 红色0086
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag



CS-1149-08 D V2 R (0086)

LOGO 颜色:R 红色 色粉号

产品系列号: 1149-4.2mm胶壳系列 材料: V2-PA66 UL94V-2 类型: 三方五圆, 七/八连孔, 大孔 PIN位

ROHS 2.0

类别	HOUSING	品名	CS-1149-08DV2R(0086)		材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20						
制定日期	2023-04-18	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.											
											
											

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.