

材料及电镀
 ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
 ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍


电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 15A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能
 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C ,5秒

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20	±0.20
7-12P	±0.20	±0.30	±0.30
13-18P	±0.25	±0.40	±0.40
19-24P	±0.30	±0.50	±0.50

Ordering Information



GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO., LTD	
DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 接线端子 版本 封 闭 弯 针 REV. A
X. X	±0.50	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC2EDGRC-5.08-NP-X 单 位 units mm
X. XX	±0.30	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET
X. XXX	±0.10	投 影 Projection	第一角投影		1/1
Angle	±3.0°				