







## SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:—40℃ to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

## HOUSING

- Part No.:CS—1149—06DV2B
- Poles:06
- Material:Nylon 66, UL94V—2,
- Q'TY: 1000 pcs/bag

CS-1149-06 D V2 B (\*\*\*\*)

色粉号:黑白无色粉号

颜色 B: 黑色

材料: V2-PA66 UL 94V-2

类型: 123圆456方, 小孔

PIN位

RoHS 2.0

|      |            |    |                |        |       |                                                          |  |    |     |              |
|------|------------|----|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--|----|-----|--------------|
| 类别   | HOUSING    | 品名 | CS-1149-06DV2B | X.     | ±0.50 | 材料                                                       |  | 单位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |
| 版本   | A/0        | 设计 | 李文畅            | X.X    | ±0.40 | 颜色                                                       |  | 比例 | 1:1 | 修改内容         |
| 制定部门 | 工程课        | 绘制 | 李文畅            | X.XX   | ±0.30 | 画法                                                       |  | 数量 |     | 修改日期         |
| 工程图号 | CST-1149   | 审核 | 姚培柱            | X.XXX  | ±0.20 | 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenzhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD. |  |    |     |              |
| 制定日期 | 2018-04-02 | 核准 | 周中湖            | X.XXXX | ±0.10 |                                                          |  |    |     |              |

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.