


未注标准按:GB/T6892-2015执行!	
模具类型	分流模 ☐ 平面模 ☒
未注型材形位公差按GB/T14846-2014执行!	
※除非特殊标明, 否则按上述要求管控!	



修改记录		客户确认:	范 围	公 差 值	技 术 参 数		深圳市文豪五金制品有限公司			
次数	修改时间		20.0MM-LESS	±0.10	截面积	MM ²				
原版-A			21.0-49.0MM	±0.15			理论重量	KG/M	本厂编号	
原版-A-(1)		50.0-69.0MM	±0.20	硬 度	材 质	6063-T5				
原版-A-(2)		70.0-99.0MM	±0.25						使用机型	T
原版-A-(3)		100.0-149.0MM	±0.30	定尺长度	M	比 例	5:1			
原版-A-(4)		150.0-199.0MM	±0.40							
原版-A-(5)		200.0-249.0MM	±0.50							
		250.0MM以上	±0.60							