



1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)



A端点位图

3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	胶壳	X1251HM-04-N0	2PCS	
2	端子	X1251T-PSN	4PCS	
4	线缆	UL1571/28AWG	2PCS	裁线长度: 110MM

						DRAWING NO.			RVE.
						X1251T-02-A28RB-L100-Z			A0
						UNIT			
RVE.	DESCRIPTION			DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1			
CHECKED		DATE							
APPROVED		DATE							