

[illegible]

备注:				
1. 电性说明:				
1.1 耐压: 500伏交流电一分钟				
1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小				
1.3 接触电阻: 最大30毫欧				
1.4 额定电流: 5安				
1.5 额定电压: 250V				
2. 环境特性:				
2.1 工作温度: -25~+85℃				
3. 材料:				
3.1 胶芯: 尼龙66, 透明色, 阻燃				
3.2 端子: 铜合金, 镀锡				
4. 产品符合欧盟RoHS环保要求				
TOLERANCE	PROJECTION		TITLE	4. 2mm ATX TYPE, 2*3pin连接器公头, 直插, 透明色, 全锡
	UNITS	mm		
	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1073-01 SERIES
 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
1 OF 1 S-XXXXX-A				

1. 电性说明:

- 1.1 耐压：500伏交流电一分钟
- 1.2 绝缘阻抗：1000兆欧最小
- 1.3 接触电阻：最大30毫欧
- 1.4 额定电流：5安
- 1.5 额定电压：250V
2. 环境特性：
 - 2.1 工作温度：-25~+85℃
3. 材料：
 - 3.1 胶芯：尼龙66, 透明色, 阻燃
 - 3.2 端子：铜合金, 镀锡
4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	4.2mm ATX TYPE, 2*3pin连接器公头, 直插, 透明色, 全锡	
X. ±0.60	X. ±5°			UNITS	mm			
.X ±0.38	.X ±3°			SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1073-01 SERIES	
.XX ±0.25	.XX ±2°			 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.	C-DS1073-06-XXXXX-A							