

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1.25A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZHD-2x2PWT-05	1.50	6.70	5.10
3	HC-ZHD-2x3PWT-05	3.00	8.20	6.60
4	HC-ZHD-2x4PWT-05	4.50	9.70	8.10
5	HC-ZHD-2x5PWT-05	6.00	11.20	9.60
6	HC-ZHD-2x6PWT-05	7.50	12.70	11.10
7	HC-ZHD-2x7PWT-05	9.00	14.20	12.60
8	HC-ZHD-2x8PWT-05	10.50	15.70	14.10
9	HC-ZHD-2x9PWT-05	12.00	17.20	15.60
10	HC-ZHD-2x10PWT-05	13.50	18.70	17.10
11	HC-ZHD-2x11PWT-05	15.00	20.20	18.60
12	HC-ZHD-2x12PWT-05	16.50	21.70	20.10
13	HC-ZHD-2x13PWT-05	18.00	23.20	21.60
14	HC-ZHD-2x14PWT-05	19.50	24.70	23.10
15	HC-ZHD-2x15PWT-05	21.00	26.20	24.60
16	HC-ZHD-2x16PWT-05	22.50	27.70	26.10
17	HC-ZHD-2x17PWT-05	24.00	29.20	27.60
18	HC-ZHD-2x18PWT-05	25.50	30.70	29.10
19	HC-ZHD-2x19PWT-05	27.00	32.20	30.60
20	HC-ZHD-2x20PWT-05	28.50	33.70	32.10

Ordering Information





HC-ZHD - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Pin 1 红色
Pin 2 蓝色
Pin 3 绿色
Pin 4 黄色
Pin 5 紫色
Pin 6 白色
Pin 7 棕色
Pin 8 灰色
Pin 9 黑色
Pin 10 银色



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	ZHD (1.50) 双排带扣 卧贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-ZHD-2xNPWT-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1



2	②	基座	LCP	1	UL94-V0
1	①	接触件	磷青铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件



1	初版发行	日期	MODIFY DATE
变更内容	MODIFY CONTENT	日期	MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE

DIM	TOL
X. X	±0.30
X. XX	±0.20
X. XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制图

审核	CHECK
批准	APPROVAL
比例	SCALE
投影	Projection

