



tesa® Professional 4334 精细遮蔽



产品信息

适用于有高要求的精细分色领域

产品描述

tesa® 4334 精细遮蔽胶带确保清晰锋利的边缘同时，也非常易于使用——这得益于其柔性背衬和均衡的丙烯酸胶粘剂配方。这样的组合有助于胶带光滑地粘贴在表面，防止渗漆。专业的遮蔽胶带与您熟练的专业知识相结合，将使您的油漆工作达到客户满意的效果。tesa® 4334精细遮蔽胶带也推荐用于喷涂遮蔽，其耐温性可达120°C/30分钟。由于它薄且低延展的特性，非常适合双色喷漆遮蔽。如直线和长线的应用。

应用

- 室内遮蔽（可达6个月）
- 户外遮蔽（可达8周）
- 适用于光滑和轻微纹理的表面
- 适用于高品质涂装使用
- 喷涂遮蔽耐温性可达120°C/30分钟。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	Washi paper	• 总厚度	90 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 颜色	黄色

属性/性能值

• 断裂延展率	4 %	• 可手撕性	非常好
• 抗张强度	30 N/cm	• 适用于粗糙表面	好, 普通

粘接力值

• 钢表面粘接强度	1.8 N/cm
-----------	----------



tesa® Professional 4334 精细遮蔽

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04334>