




1. Electrical Characteristics

- 1.1 特性阻抗Impedance: 50 Ohm
- 1.2 频率范围Frequency Range: DC - 3 GHz
- 1.3 电压驻波比S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压Working Voltage: 335V / max
- 1.5 绝缘电阻Insulation Resistance: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻Contact Resistance:
 - 内导体之间Center Contact: 5mohm
 - 外导体之间Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 温度范围Working Temperature Range: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 2.2 盐雾Salt spray test: 48H

BOM明細表

部件序号	部件品名/规格	材料	用量
1	本體	黄铜 镀金	1
2	絕緣體	PTFE 白色	1
3	pin針	磷铜 镀金	1

版號	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
Rev.	Date.	ECN No.		

 Tolerance 未標注公差: .X ±0.2 .XX ±0.10 .XXX ±0.05 未標注角度公差: ±1°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
	客戶編號	B003	Part Name. 品名/規格	MMCX JACK R/A FOR PCB	
	材質		C/U Part No. 客戶料號		
	處理		PartNo. 料號	2LC52SF007	
	比例	1:1	Draw. 繪圖	Check 校對	App 核准
版本 次	A 0	FLY			
單位	mm	14.09.16			