

SIMILAR C-178845

METRIC

NUMBER 917975

三视图 (3-VIEW PROJECTION)

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83





単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN **Z** AND 2mm.
- THE MATING CAP HOUSING PART NEMBER, 174915, 176142, 178780
- APPLIED CONTACT PART NUMBER .040: 175265, 175266
- APPLICABLE PRODUCT SPEC: 108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 ;

- △ **Z** 面より 2mm の範囲で測定
- 嵌合相手ハウジング型番 ; 174915, 176142, 178780
- 内装するリセプタクル型番 .040端子: 175265, 175266
- 適用製品規格番号: 108-5342
- △ リテーナは全て白色



				Copyright ©1995年 AMP (Japan). LTD. 日本エー・エム・ビー株式会社				Copyright ©1995 AMP (Japan). LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP				日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
				包含電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)				.040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 12Pos. PLUG HOUSING (SIGNAL) .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 12極 プラグ ハウジング (シグナル)			
				mm ² (AWG -)				mmφ											
				材料 (MATERIAL)				色 (COLOR) SEE TABLE 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				LOC 番号 (No.)			
				PBT								10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°				B J 917975			
A 追加 -5,-7 6--6				FJ00- 2647-95				TS DM 6/8 05				DR. 5/22'95 DE. 5/22'95							
O 作成				FJ00- 2342-95				TS DM 5/19 '95				T. SHINOHARA T. SHINOHARA							
19 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				CHK. 5/19'95 APP. 5/22'95				D. MATSUURA A. TOMITA				尺度 (SCALE) REV. SHEET 2-1 A 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面