

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept Qty 晨翔3.0mm Micro ATX TYPE, 2*3pin母头胶芯, 黑色

DC 1

ED 1

FE 1 晨翔料号: I-DS1073-03-SCB002x3

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

1 2 3 4 5 6 7 8

3.00±0.1

6.00±0.25

3.00±0.1

14.11

7.70

9.85±0.3

6.86

8.28

REV. DESCRIPTION DRAWN CHECKED APPROVED

A NEW RELEASE WPY 11/14/24'

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 500伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 黑色

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE ANGLE TOLERANCE PROJECTION TITLE

X. ±0.60 X. ±5°

.X ±0.38 .X ±3°

.XX ±0.25 .XX ±2°

UNITS mm

SHEET SIZE A4 SERIES DS1073-03 SERIES

DRAWING TYPE CUSTOMER

SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. C-DS1073-03-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFY CONNFY ELECTRONIC CO. LTD

1 2 3 4 5 6 7 8