




技术要求:

- 1、单位：mm
- 2、线径：0.4
- 3、材质：碳钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式：直筒内绕中心u
- 5、工艺：高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在±0.25计
- 7、表面无脏污 、无材质不良
- 8、联系电话：13459252012、05925216722
- 9、型号：F9-10.5-0.4-1.45NZU
- 10、盐雾测试：百分五盐雾测试满足18小时
- 11、包装方式：袋装-最小包装一袋2000个

D

E

F

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
						阶段标记			重量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	s				3:1
设计										
校核										
批准										

1

2

3

4