

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F



### 技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.4
- 3、材质: 碳钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式: 喇叭口双针UI
- 5、工艺: 高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在 $\pm 0.25$ 计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 13459252012、05925216722
- 9、型号: F12.5-14-10.4-0.4-1.2UI
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋1000个

|    |    |    |       |    |     |      |  |    |               |  |
|----|----|----|-------|----|-----|------|--|----|---------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 碳钢线  |  |    | 厦门市芯网电子科技有限公司 |  |
|    |    |    |       |    |     |      |  |    |               |  |
|    |    |    |       |    |     |      |  |    |               |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记 |  | 重量 | 比例            |  |
| 设计 |    |    |       |    |     | s    |  |    | 3:1           |  |
| 校核 |    |    |       |    |     |      |  |    |               |  |
| 批准 |    |    |       |    |     |      |  |    |               |  |
|    |    |    |       |    |     |      |  |    |               |  |

1

2

3

4