







RoHS



| CKT | DIMA  | DIMB  | DIMC  | CKT | DIMA  | DIMB  | DIMC  |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 4   | 1.50  | 2.52  | 5.54  | 33  | 16.00 | 17.02 | 20.04 |
| 5   | 2.00  | 3.02  | 6.04  | 34  | 16.50 | 17.52 | 20.54 |
| 6   | 2.50  | 3.52  | 6.54  | 35  | 17.00 | 18.02 | 21.04 |
|     |       |       |       | 36  | 17.50 | 18.52 | 21.54 |
| 8   | 3.50  | 4.52  | 7.54  | 37  | 18.00 | 19.02 | 22.04 |
| 9   | 4.00  | 5.02  | 8.04  | 38  | 18.50 | 19.52 | 22.54 |
| 10  | 4.50  | 5.52  | 8.54  |     |       |       |       |
|     |       |       |       | 40  | 19.50 | 20.52 | 23.54 |
| 12  | 5.50  | 6.52  | 9.54  | 41  | 20.00 | 21.02 | 24.04 |
|     |       |       |       |     |       |       |       |
| 14  | 6.50  | 7.52  | 10.54 |     |       |       |       |
| 15  | 7.00  | 8.02  | 11.04 |     |       |       |       |
| 16  | 7.50  | 8.52  | 11.54 | 45  | 22.00 | 23.02 | 26.04 |
| 17  | 8.00  | 9.02  | 12.04 |     |       |       |       |
| 18  | 8.50  | 9.52  | 12.54 |     |       |       |       |
|     |       |       |       |     |       |       |       |
| 20  | 9.50  | 10.52 | 13.54 |     |       |       |       |
| 21  | 10.00 | 11.02 | 14.04 | 50  | 24.50 | 25.52 | 28.54 |
| 22  | 10.50 | 11.52 | 14.54 |     |       |       |       |
|     |       |       |       |     |       |       |       |
| 24  | 11.50 | 12.52 | 15.54 |     |       |       |       |
| 25  | 12.00 | 13.02 | 16.04 | 54  | 26.50 | 27.52 | 30.54 |
| 26  | 12.50 | 13.52 | 16.54 |     |       |       |       |
|     |       |       |       |     |       |       |       |
| 28  | 13.50 | 14.52 | 17.54 |     |       |       |       |
|     |       |       |       |     |       |       |       |
| 30  | 14.50 | 15.52 | 18.54 |     |       |       |       |
| 31  | 15.00 | 16.02 | 19.04 | 60  | 29.50 | 30.52 | 33.54 |
| 32  | 15.50 | 16.52 | 19.54 | 80  | 39.50 | 40.52 | 43.54 |


| 序号 | 品名             | 材质             | 备注 |
|----|----------------|----------------|----|
| 1  | 0.5掀盖焊片 (H2.0) | 黄铜/表面镀锡        |    |
| 2  | 0.5掀盖后盖 (H2.0) | LCP UL94V-0 黑色 |    |
| 3  | 0.5掀盖端子 (H2.0) | 磷青铜/表面镀金       |    |
| 4  | 0.5掀盖胶芯 (H2.0) | LCP UL94V-0 本色 |    |

|      |  |
|------|--|
| 发放部门 |  |
| 行政部  |  |
| 业务部  |  |
| 采购部  |  |
| 工程部  |  |
| 品保部  |  |
| 生产部  |  |



|     |       |       |          |                                             |            |
|-----|-------|-------|----------|---------------------------------------------|------------|
|     |       |       |          |                                             |            |
|     |       |       |          |                                             |            |
| 标 记 | 处 数   | 更改文件号 | 签 字      | 日 期                                         |            |
| 设 计 | W D   | 日期    | 23.06.05 | 一般公差(TOLERANCE)                             |            |
| 校 对 | L P J | 日期    | 23.06.05 | X. ±.50<br>.X ±.30<br>.XX ±.15<br>.XXX ±.05 | ANGLES ±1° |
| 工 艺 |       | 日期    |          |                                             |            |
| 审 核 | L G   | 日期    | 23.06.05 |                                             |            |

浙江富港电子有限公司



|      |  |     |    |
|------|--|-----|----|
| 图样标记 |  | 重量  | 比例 |
|      |  |     |    |
|      |  |     |    |
| 共 页  |  | 第 页 |    |

0.5PIN 前插后翻式

0.5S-QF-nPBW